

Fiche Produit

Spécifications



APC Smart-UPS, Line Interactive,
500VA, Lithium-ion, Rackmount
1U, 230V, 4x IEC C13 outlets,
Network Card, Short Depth

SCL500RM1UNC

Présentation

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead Time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Puissance Nominale En W	400 W
Puissance Nominale En Va	500 VA
Type De Connexion Entrée	CEI 60320 C14
Type De Connexion Sortie	4 CEI 60320 C13
Nombre D'Unité De Rack	1U
Type De Batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Equipement Fournis	Guide d'installation Rails de support de montage en rack Câble USB

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Commentaires Sur Le Graphique De La Batterie	Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.
Runtime Étendu	0
Conception Durée De Vie De La Batterie	8...10 année(s)
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	10 W nominal

Généralités

Redondance	No
------------	----

Physique

Couleur	Noir avec face avant argentée
---------	-------------------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,2 cm
Poids Du Produit	4,1 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Rack montée
Compatible Usb	Yes

Entrée

Type De Protection En Entrée	Disjoncteur
Limites De La Tension D'Entrée	208...253 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique

Sortie

Distorsion Harmonique	Moins de 5 %
Puissance Configurable Max. (Va)	500 VA
Puissance Configurable Max. (Watts)	400 W
Temps De Transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type Ups	Line interactive
Wave Type	Sinusoïde
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Conformité

Certifications Du Produit	C-Tick CE EAC
Politique De Protection Des Équipements	À vie : 150 000 \$
Normes	EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Niveau Acoustique	45 dBA
Dissipation Thermique	41,61 Btu/h
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C
Altitude De Stockage	0,00...7620,00 m
Degré De Protection Ip	IP20
Humidité Relative	0...95 % sans condensation
Humidité Relative De Stockage	0...95 % sans condensation

Communication et gestion

Panel De Configuration	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux
Emplacement Disponible	0
Appareils Pré-Installés	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	510 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	33,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	59 cm
Poids De L'Emballage 1	6,49 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie