

Hoja de características del producto

Especificaciones



APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, Australian Sockets

BX750MI-AZ

! No se fabrica

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	410 W
Potencia Nominal En Va	750 VA
Output Connection Type	3 Australian
Longitud De Cable	1,22 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 H
Voltaje De Batería	12 V
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	RBC17
Battery Graph Comments	Curva ajustada a los datos de tiempo de ejecución medidos. Todas las mediciones realizadas con baterías nuevas y cargadas, en condiciones ambientales normales, sin entrada eléctrica ni salida de carga resistiva.
Extendable Run Time	0

General

Equipo Suministrado	manual de usuario
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Descripción física

Color	Negro
Altura	16 cm
Ancho	12 cm
Profundidad	35,5 cm
Peso Del Producto	5,4 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
Barras De Separación	140...300 V
Input Power Factor At Full Load	0,63

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	410 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Wave Type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Full Load Runtime	00:01:00 390 W
Half Load Runtime	00:08:30 195 W
Maximum Configurable Power In Va	750 VA
Tiempo De Transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Política De Protección De Equipos'	Para toda la vida:50 000 Euros

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Nivel Acústico	40 dBA
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones & Gestión

Función De Alarma	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
-------------------	---

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	273 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25 cm
Paquete 1 Ancho	43 cm
Paquete 1 Longitud	19,7 cm
Paquete 1 Peso	5,9 kg
Scc14	10731304410741

Información Logística

País De Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La **etiqueta Green Premium™** refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO₂.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil