

Hoja de características del producto

Especificaciones



Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8

GVMPB200KHS

 Ventas restringidas para servicios

-  Descatalogado desde el: 1 jun 2023
-  Puesta fuera de servicio próximamente el: 20 jun 2033

Visión general

Presentación	SAI trifásico de gran eficiencia energética y muy compacto para aplicaciones de centros de datos, instalaciones e industria. Para uso con armarios de baterías externos. Haga clic aquí para obtener información adicional sobre los tiempos de ejecución.
Plazo De Entrega	Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas

Principal

Main Input Voltage	400 V 3 fases
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V3 fases
Other Output Voltage	380 V 415 V
Potencia Nominal En W	180 kW
Potencia Nominal En Va	200 kVA
Output Connector Type	Conexión directa 4 cables (3PH + G) 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) 1
Tipo De Batería	Sistema de baterías externo
Equipo Suministrado	Adaptador de protocolo Modbus integrado Filtro de polvo guía de instalación Gestión de red integrada Cumplimiento de la normativa sísmica Entrada de cable superior e inferior

Baterías y tiempo de autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph 
Voltaje De Batería	480 V
Fin De La Descarga Del Voltaje De La Batería	384 V
Máxima Corriente De La Batería Al Final De La Descarga	393 A
Battery Power In Vah	0 VAh modo de ejecución (inactivo)
Extendable Run Time	0

General

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tolerancia De Voltaje En Derivación	+/-10 % ajustable a partir de +/-4/6/8 y 10 %
Máxima Corriente De Entrada De Derivación	289 A
Dispositivo De Protección En Derivación	400 A
Redundant	No

Descripción física

Color	Blanco
Altura	197 cm
Ancho	105,2 cm
Profundidad	85,4 cm
Peso Del Producto	724 kg
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	40-70 Hz
Barras De Separación	250...600 V ajustable 320...456 V 380 V 320...480 V 400 V 320...498 V 415 V
Máxima Corriente De Entrada Por Fase	328 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	400 A
Máximo De Sobretensiones De Cortocircuito (Icw)	65 kA
Entrada De Distorsión Armónica Total	Menos del 3% para carga completa
Tipo De Protección De Entrada	Fusible gL
Corriente De Inserción	Pico de 200A
Load Power Factor	0,5, que da lugar a 0,5 de desfase
Input Power Factor At Full Load	1

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	180 kW
Distorsión Armónica	Inferior al 2%
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Crest Factor ((*))	Ilimitado
Wave Type	Onda senoidal
Tolerancia De Tensión De Salida	+/- 1% estática y +/- 3% al 100% del escalón de carga
Voltaje De Salida Thd	< 2% linear load and < 3% non-linear load
Operación De Sobrecarga	10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Corriente De Salida Neutra	289 A
Bypass Type	Bypass estático incorporado
Maximum Configurable Power In Va	200 kVA

Conformidad

Certificaciones De Producto	C-Tick CE ETL RCM
Normas	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 y CBC 2013 a Sds = 2,02 g ISTA 2B OSHPD UL 1778

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3333 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...55 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...14999,82 m
Nivel Acústico	65 dBA
Disipación Térmica Online	24570 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones & Gestión

Ranuras Libres	2
Función De Alarma	7" touch screen display
Desconexión De Emergencia (Epo)	Sí

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	215,6 cm
Paquete 1 Ancho	106 cm
Paquete 1 Longitud	149 cm
Paquete 1 Peso	770 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica
---------------------	--

Sostenibilidad

La **etiqueta Green Premium™** refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO₂.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

 Producto Eficiente En Materia Energética

 Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil