

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, věžová UPS, 208V/230V, zásuvky 6x IEC C13+2x zásuvka IEC C19, SmartSlot, prodloužená doba provozu, sada pro montáž do stojanu není součástí balení

SRT3000XLW-IEC

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací Lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	208 V 230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Jmenovitý Výkon (W)	2700 W
Jmenovitý Výkon (Va)	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A britský IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Délka Kabelu	2,44 m
Počet Kabelů	3
Součást Výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Odnímatelná podpěra Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Kabel USB

Baterie a doba běhu

Doba Provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Typ Baterie	Olověná baterie
Předinstalované Baterie	1
Typická Doba Nabíjení	3 H
Počet Bateriových Modulů	1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Napětí Baterie	96 V
Nabíjecí Výkon Baterie (W)	168 W rated
Životnost Baterie	3...5 rok
Náhradní Baterie	APCRBC152 
Možnost Prodloužení Doby Chodu	1

Obecné

Topologie	Online s dvojí konverzí
Product Web Sub-Family	High density
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyzický

Barva	Černá
Výška	43,2 cm
Šířka	8,5 cm
Hloubka	63,5 cm
Hmotnost Přístroje	31,3 kg
Montážní Poloha	Čelní
Mounting Preference	No preference
Montážní Režim	Rack-mounted with kit
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes
Montážní Poloha	Svislá

Vstup

Frekvence Sítě	40...70 Hz auto-snímání
Rozsah Vstupního Napětí	100...275 V adjustable (half load)

Výstup

Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Max. Nastavitelný Výkon (W)	2700 W
Výstupní Kmitočet (Synchr. Se Sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Wave Type	Sinusoida
Harmonické Zkreslení	Méně než 2 %
Činitel Výkyvu	3:1
Bypass Type	Interní bypass (automatický i manuální)
Doplňkové Informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V

Vyhovuje normám

Certifikace Výrobků	CE EAC ENERGY STAR V2.0 (USA) RCM VDE
Označení	Označení CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

Provozní Teplota	0...40 °C
Relativní Vlhkost	0...95 % nekondenzující
Pracovní Nadmořská Výška	0...10000 ft
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-15...45 °C
Relativní Vlhkost Při Uskladnění	0...95 % nekondenzující
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...15240,00 m
Úroveň Hluku	55 dBA
Odvod Tepla	703 Btu/h
Stupeň Krytí Ip	IP20

Komunikace a správa

Volné Sloty	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nouzové Vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie Rázu	340 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	24,6 cm
Šířka Balení 1	87,1 cm
Délka Balení 1	59,9 cm
Hmotnost Balení 1	36,74 kg

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

-  Energeticky Účinný Produkt
-  Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

-  Neobsahuje Rtut'
-  Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace v oblasti Prostředí

-  Energy Star® ENERGY STAR UPS V2.0 (USA)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti