

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS 1000VA USB a sériové připojení RM 1U 230V



SUA1000RMI1U

-  Výroba bude ukončena: 30. 6. 2024
-  Blíží se ukončení servisní podpory: 30. 6. 2028

 Výroba bude ukončena

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací Lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Jmenovitý Výkon (W)	640 W
Jmenovitý Výkon (Va)	1000 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Počet Jednotek Rámů	1U
Počet Kabelů	1
Typ Baterie	Olověná baterie
Součást Výrobku	CD se softwarem Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Uživatelská příručka Kabel USB

Baterie a doba běhu

Doba Provozu	View Runtime Graph 
Doplňkové Informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Možnost Prodloužení Doby Chodu	0
Předinstalované Baterie	0
Prázdné Pozice Baterií	0
Typická Doba Nabíjení	2 H
Počet Bateriových Modulů	1
Životnost Baterie	4...6 rok
Náhradní Baterie	RBC34 
Nabíjecí Výkon Baterie (W)	107 W rated

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Obecné

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Fyzický

Barva	Černá
Výška	4,4 cm
Šířka	43,2 cm
Hloubka	66 cm
Hmotnost Přístroje	21,82 kg
Montážní Poloha	Čelní
Mounting Preference	Lower
Montážní Režim	Montáž na rám
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Vstup

Rozsah Vstupního Napětí	151...302 V nastavitelná 160...286 V
Frekvence Sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

Harmonické Zkreslení	Menší než 5 % při plném zatížení
Maximum Configurable Power In Va	1000 VA
Max. Nastavitelný Výkon (W)	640 W
Topologie	Standby
Wave Type	Sinusoida
Výstupní Kmitočet (Synchr. Se Sítí)	47...53 Hz pro jmenovitý kmitočet 50 Hz synchr. se sítí 57...63 Hz pro jmenovitý kmitočet 60 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

Certifikace Výrobků	C-Tick CE GOST VDE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

Úroveň Hluku	55 dBA
Odvod Tepla	130 Btu/h
Pracovní Nadmořská Výška	0...10000 ft
Provozní Teplota	0...40 °C

Teplota Okolí Pro Uskladnění	-15...45 °C
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...15240,00 m
Relativní Vlhkost	0...95 %
Relativní Vlhkost Při Uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Funkce Alarmu	Luminiscenční diody zobrazují stav zařízení, zatížení a stav baterií: ukazatel napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení
Volné Sloty	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie Rázu	480 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	19,1 cm
Šířka Balení 1	55,9 cm
Délka Balení 1	77,5 cm
Hmotnost Balení 1	25,45 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Energeticky Účinný Produkt

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti