

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS XL modulární 3000VA 120V montáž do stojanu/ věž

SUM3000RML2U

! Výroba ukončena

! Výroba ukončena: 29. 3. 2023

! Ukončení servisní podpory: 30. 6. 2023

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací Lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Jmenovitý Výkon (W)	2850 W
Jmenovitý Výkon (Va)	3000 VA
Input Connection Type	NEMA L5-30P
Output Connection Type	6 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R
Počet Jednotek Rámů	2U
Délka Kabelu	3,05 m
Počet Kabelů	1
Typ Baterie	VRLA
Součást Výrobku	CD se softwarem Instalační příručku Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Signalizační kabel Smart UPS RS-232 Uživatelská příručka Kabel USB Karta pro řízení přes web/SNMP

Baterie a doba běhu

Doba Provozu	View Runtime Graph
Možnost Prodloužení Doby Chodu	1
Předinstalované Baterie	0
Prázdné Pozice Baterii	0
Typická Doba Nabíjení	3 H
Počet Bateriových Modulů	1
Životnost Baterie	3...5 rok
Náhradní Baterie	RBC43

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Nabíjecí Výkon Baterie (W)	199 W rated
----------------------------	-------------

Obecné

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Network card pre-installed
Redundant	No

Fyzický

Barva	Černá
Výška	8,6 cm
Šířka	43,2 cm
Hloubka	67,8 cm
Hmotnost Přístroje	46,82 kg
Montážní Poloha	Čelní
Mounting Preference	Lower
Montážní Režim	Montáž na rám
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Vstup

Rozsah Vstupního Napětí	75...154 V nastavitelná 82...147 V
Frekvence Sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

Bypass Type	Interní bypass (automatický i manuální)
Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Max. Nastavitelný Výkon (W)	2850 W
Maximální Výstupní Proud	24 A
Topologie	Standby
Účinnost	95 % (plná zátěž)

Vyhovuje normám

Certifikace Výrobků	BSMI CSA NOM VCCI
Pravidla Ochrany Zařízení	Životnost: 150000 USD

Okolní

Úroveň Hluku	55 dBA
Odvod Tepla	300 Btu/h
Pracovní Nadmořská Výška	0...10000 ft

Provozní Teplota	0...40 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-5...55 °C
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...9144,00 m
Relativní Vlhkost	0...95 %
Relativní Vlhkost Při Uskladnění	0...95 %

Komunikace a správa

Funkce Alarmu	Luminiscenční diody zobrazují stav zařízení, zatížení a stav baterií: ukazatel napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení a bypass
Nouzové Vypínání	Volitelné
Volné Sloty	0
Předinstalované Karty Smartslot™	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Přepětová ochrana a filtrace

Energie Rázu	540 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	25 cm
Šířka Balení 1	98 cm
Délka Balení 1	59,6 cm
Hmotnost Balení 1	56,82 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

-  Energeticky Účinný Produkt
-  Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

-  Neobsahuje Rtut'
-  Informace Výjimce O Rohs Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti