

Fiche Produit

Spécifications



All In One ISO Container 75kW 12rack InRow DX 480V

PFMICC075W1N12C

Présentation

Lead Time	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
-----------	--

Principales

Main Input Voltage	480 V 3 phases
Main Output Voltage	208 V3 phases
Puissance Nominale En W	75000 W
Nombre D'Unité De Rack	42U
Type De Batterie	VRLA
Equipement Inclus	EcoStruxure IT ready (UPS)

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau De Batterie Vide	0
Batteries Pré-Installées	0
Capacité Batterie Volt Ampère Heure	0 VAh

Physique

Couleur	Blanc
Hauteur	289,6 cm
Largeur	243,8 cm
Profondeur	1219,2 cm
Poids Du Produit	14950 kg
Mode D'Installation	Non montable en rack
Nombre De Racks	12
Espace Libre Dans Le Rack	504

Entrée

Fréquence Du Réseau	60 Hz
---------------------	-------

Sortie

Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	60 Hz synchronisation vers réseau
Kw Par Rack	6,25 W
Type Du Pdu	Mesuré

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Puissance Configurée Minimum En W	75000 W
--------------------------------------	---------

Conformité

Certifications Du Produit	répertorié cUL listé UL
---------------------------	----------------------------

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-25...40 °C
Altitude De Fonctionnement	0...457,2 m

Communication et gestion

Interrupteur D'Arrêt D'Urgence	En option
--------------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	1 an (pièces uniquement)
----------	--------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Directive Rohs Ue

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE