

Hoja de características del producto

Especificaciones



RACK ATS, 230 V, 10 A, C14 ENTRADA, (12) C13 SALIDA



AP4421

! Descatalogado desde el: 9 jun 2023

! No se fabrica

Visión general

Presentación	The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (12) IEC 60320 C13 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SSH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.
--------------	---

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Número De Unidad De Rack	1U
Equipo Suministrado	Herramientas de montaje Brackets de Montaje en Bastidor Cable de configuración en serie

Descripción física

Color	Negro
Altura	4,4 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	23,6 cm
Peso Del Producto	3,93 kg
Ubicación De Montaje	Frontal Posterior
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz
-------------------	----------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Max Line Current	10 A
Input Current Limits	10 A
Load Capacity	2000 VA

Salida

Máxima Tensión Total Consumida Por Fase	10 A
Number Of Power Socket Outlets	12 IEC 60320 C13
Tipo De Protección	Sin dedos

Conformidad

Normas	EN 55022, classe A FCC parte 15 clase A
--------	--

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,500 cm
Paquete 1 Ancho	36,000 cm
Paquete 1 Longitud	60,000 cm
Paquete 1 Peso	5,535 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	45,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	56,288 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La **etiqueta Green Premium™** refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO₂.

Obtenga más información sobre Green Premium >







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos



Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Plomo



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

Declaración de REACH

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

Perfil ambiental del producto

Perfil De Circularidad

Información de fin de vida útil