

# Scheda dati

Specifiche



APC Netshelter Rack Automatic  
Transfer Switch, 1U, 15A,  
100/120V, 5-15 IN, 10 5-15R OUT,  
50/60Hz

AP4450A

## Panoramica

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Tempi Di Consegna | Solitamente disponibile subito |
|-------------------|--------------------------------|

## Presentazione

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Main Input Voltage      | 100 V CA 1 fase<br>120 V               |
| Tipo Prodotto           | Automatic transfer switch              |
| Main Output Voltage     | 100 V CA 1 fase<br>120 V               |
| Input Connection Type   | NEMA 5-15P 12 A 2F+T                   |
| Numero Di Unità Rack    | 1U                                     |
| Lunghezza Cavo          | 2,44 m                                 |
| Numero Di Cavi          | 2                                      |
| Apparecchiatura Fornita | Struttura<br>Guide di montaggio a rack |

## Caratteristiche fisiche

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Colore              | Nero           |
| Altezza             | 4,4 cm         |
| Larghezza           | 43,2 cm        |
| Profondità          | 23,6 cm        |
| Peso Prodotto       | 4,4 kg         |
| Installazione       | Lato anteriore |
| Mounting Preference | No preference  |
| Installazione       | Rack-mounted   |
| Installazione       | Orizzontale    |

## Ingresso

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Frequenza Di Rete        | 50/60 Hz   |
| Corrente Nominale [In]   | 15 A       |
| Acceptable Input Voltage | 90...110 V |
| Max Line Current         | 15 A       |
| Input Current Limits     | 15 A       |
| Load Capacity            | 1440 VA    |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Uscita

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Assorbimento Di Corrente Massimo Per Fase | 15 A                    |
| Number Of Power Socket Outlets            | 10 NEMA 5-15R 12 A 2F+T |
| Tipologia Protezione                      | Without circuit breaker |
| Lunghezza Cavo                            | 2,44 m                  |

## Conformità

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | PSE<br>TÜV-C<br>TÜV-NURTL<br>VCCI classe A |
| Norme Di Riferimento    | FCC Parte 15 classe A<br>ICES-003          |

## Condizioni ambientali

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatura Ambiente                 | -5...45 °C   |
| Umidità Relativa                     | 5...95 %     |
| Altitudine Di Funzionamento          | 0...10000 ft |
| Temperatura Di Stoccaggio            | -25...65 °C  |
| Umidità Relativa Di Immagazzinamento | 5...95 %     |
| Altitudine Di Stoccaggio             | 0...15240 m  |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità Di Misura Confezione 1     | PCE     |
| Numero Di Unità Per Confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: Altezza            | 11,4 cm |
| Confezione 1: Larghezza          | 60 cm   |
| Confezione 1: Profondità         | 35,6 cm |
| Confezione 1: Peso               | 6,17 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Garanzia | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

Sostenibilità



L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)







Take-back

Transparency

RoHS/REACH

Prestazioni delle risorse



Take-Back Program Available

Prestazioni che migliorano il benessere



Senza Piombo



Senza Mercurio



Informazioni Esenzioni Rohs

[Sì](#)

Certificazioni e standard

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento Reach           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva Rohs Ue           | Conformità<br><a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                       |
| Regolamento Rohs Della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni Ambientali     | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                           |
| Weee                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Profilo Di Circolarità      | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                        |