

Технические характеристики продукта

Спецификации



APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, 4 Australian outlets

BX1600MI-AZ

⚠ Снято с производства

Обзор

Срок Поставки	Обычно имеется в наличии
---------------	--------------------------

Основные характеристики

Основное Входное Напряжение	230 В
Main Output Voltage	230 В
Номинальная Мощность [Вт]	900 W
Номинальная Мощность	1600 VA
Output Connection Type	4Australian
Длина	1,22 m
Количество Кабелей	1
Тип Батареи	Свинцово-кислотная батарея

Батареи и продолжительность автономной раб

Время Работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Предварительно Установленные Батареи	0
Свободные Отсеки Для Батарей	0
Типовое Время Перезарядки	8 h
Напряжение Батареи	24 В
Срок Службы Батареи	3...5 year(s)
Запасная Батарея	APCRBC176
Комментарии К Графику Батарей	Кривая соответствует результатам измерений времени автономной работы. Все измерения проводились с новыми, полностью заряженными батареями, в типичных климатических условиях, без подачи напряжения на вход и с резистивной нагрузкой на выходе.
Возможность Увеличения Времени Автономии	0

Общие

Оборудование В Комплекте	руководство по эксплуатации
Количество Незанятых Силовыми Модулями Сло	0
Количество Занятых Силовыми Модулями Сло	0

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Запасной	No
----------	----

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	19 cm
Ширина	14 cm
Глубина	39 cm
Вес Нетто	10,3 kg
Тип Крепежа	No preference
Исполнение Монтажа	Нестоечный
Двухопорное Крепление	0
Usb-Совместимый	No

Вход

Частота Сети	50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение
Пределы Входного Напряжения	140...300 В
Вх.Коефф. Мощности При Полной Нагрузке	0,56

Выход

Максимальная Задаваемая Мощность (Вт)	900 W
Выходная Частота	50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью
Тип Ибп	Линейно-интерактивный
Wave Type	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время Автономии При Полной Нагрузке	00:01:00 900 Вт
Время Автономии При Половинной Нагрузке	00:06:30 450 Вт
Максимальная Задаваемая Мощность (Ва)	1600 VA
Время Переключения	Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс

Соответствие

Сертификаты	CE CB RCM
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Политика Защиты Оборудования	На весь срок службы: 50 тыс. евро

Параметры окружающей среды

Рабочая Температура Окружающей Среды	0...40 °C
Относительная Влажность	0...95 % без образования конденсата
Высота Над Уровнем Моря	0...3000 м
Температура Окружающей Среды При Хранении	-15...40 °C
Относительная Влажность Хранения	0...95 % без образования конденсата

Высота Хранения	0...3000 m
Акустический Уровень	40 дБА
Степень Защиты Ip	IP20

Коммуникационные средства и средства админ

Функция Аварийной Сигнализации	Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от се
--------------------------------	---

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг По Уровню Поглощаемой Энергии Вспл	273 J
---	-------

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	29,7 cm
Package 1 Width	49,5 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	11,3 kg
Scc14	10731304410772

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также циклические продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

[Да](#)

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы