

Технические характеристики продукта

Спецификации



ИБП APC Smart-UPS VT 30 кВА 400 В, внутренний сервисный байпас, возможно параллельное подключение

SUVTR30KH

⚠ Заказ только через сервис

- ⚠ Снято с производства: 24 апр. 2023 г.
- ⚠ Приближается дата окончания обслуживания: 31 дек. 2030 г.

Обзор

Срок Поставки

Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения

Основные характеристики

Основное Входное Напряжение	400 В 3 фазы
Другое Входное Напряжение	380 В 415 В
Основное Выходное Напряжение	230 В 400 В3 фазы
Другое Выходное Напряжение	380 В 415 В
Номинальная Мощность [Вт]	24000 W
Номинальная Мощность	30000 VA
Тип Выходного Соединения	Неразъемное четырехпроводное (3P + E) 1 Неразъемное пятипроводное (3P + N + E) 1
Соединение – Клеммы	1 винтовые зажимы
Оборудование В Комплекте	Компакт-диск с программным обеспечением Плата сетевого управления Поставляется с установленными силовыми модулями Руководство по эксплуатации Скобы, крепящиеся болтами Руководство по установке

Батареи и продолжительность автономной раб

Время Работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Тип Батареи	Внешняя батарейная система
Предварительно Установленные Батареи	0
Свободные Отсеки Для Батарей	0
Возможность Увеличения Времени Автономии	0

Общие

Тип Ибп	Топология двойное преобразование
Количество Незанятых Силовыми Модулями Сло	0

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Количество Занятых Силовыми Модулями Слото	0
Запасной	No

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	82,3 cm
Ширина	52,3 cm
Глубина	83,8 cm
Вес Нетто	182,5 kg
Место Монтажа	Передний
Тип Крепежа	No preference
Исполнение Монтажа	Нестоечный
Usb-Совместимый	No

Вход

Частота Сети	47–70 Гц автоопределение
Кол-Во Входных Соединений	1 Неразъемное пятипроводное (3P + N + E)
Пределы Входного Напряжения	304...477 В
Максимальный Входной Ток	41 А
Коммутационная Способность По Току	63 А
Вх.Коефф. Мощности При Полной Нагрузке	0,98

Выход

Максимальная Задаваемая Мощность (Ва)	30000 VA
Максимальная Задаваемая Мощность (Вт)	24000 W
Выходная Частота	47–53 Гц для номинала в 50 Гц синхронизированная с электросетью 50 Гц +/- 0,1 % для номинала в 50 Гц не синхронизированная
Wave Type	Синусоидальный сигнал
Режим Перегрузки	10 мин при 125%, 60 с при 150%
Гармонические Искажения	Менее 5 % при полной нагрузке
Максимальный Выходной Ток	48 А
Крест-Фактор	Безлимитный
Тип Байпаса	Встроенный сервисный байпас Встроенный статический байпас
Дополнительная Информация	Выбор выходного трехфазного напряжения 380 : 400 или 415 В

Соответствие

Сертификаты	C-Tick
-------------	--------

Параметры окружающей среды

Рабочая Температура Окружающей Среды	0...40 °C
Относительная Влажность	0...95 %

Высота Над Уровнем Моря	0...3333 ft
Температура Окружающей Среды При Хранении	-50...40 °C
Относительная Влажность Хранения	0...95 %
Высота Хранения	0,00...3048,00 m
Акустический Уровень	55 дБА
Степень Защиты Ip	IP20

Коммуникационные средства и средства админ

Свободные Слоты	0
Предварительно Установленные Платы Smartslot&Tra	Network management card with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Аварийное Отключение Питания (Еро)	Да

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	129 cm
Package 1 Width	111 cm
Package 1 Length	72 cm
Package 1 Weight	221,5 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя
----------	--