

Технические характеристики продукта

Спецификации



Стоечный ИБП APC Symmetra, стоечного исполнения, 4 кВ·А с возможностью масштабирования до 6 кВ·А с резервированием по схеме N+1, 220–240 В

SYN4K6RMI

Обзор

Презентация	This parts kit contains spare parts for the APC product model shown.
Срок Поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное Напряжение	230 В
Основное Выходное Напряжение	230 В
Номинальная Мощность [Вт]	2800 W
Номинальная Мощность	4000 VA
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Количество Unit	8U
Количество Кабелей	1
Тип Батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование В Комплекте	Руководство по эксплуатации Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки Направляющие для монтажа в аппаратные стойки Компакт-диск с программным обеспечением

Батареи и продолжительность автономной раб

Время Работы	View Runtime Graph
Предварительно Установленные Батареи	2
Свободные Отсеки Для Батарей	2
Типовое Время Перезарядки	4 h
Дополнительная Информация	UPS accepts 1-2 additional battery packs Выбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В
Мощность Зарядного Устройства (Вт)	305 W номинальный
Срок Службы Батареи	3...5 year(s)
Возможность Увеличения Времени Автономии	1

Общие

Продуктовая Подкатегория Web	2kVA power increments
Количество Силовых Модулей	4
Количество Установленных Силовых Модулей	2

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Количество Незанятых Силовыми Модулями Сло	0
Количество Занятых Силовыми Модулями Сло	0
Запасной	Yes

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	35,6 cm
Ширина	48,3 cm
Глубина	73 cm
Вес Нетто	104,09 kg
Место Монтажа	Передний
Тип Крепежа	Нижний
Исполнение Монтажа	Стойечный
Двухопорное Крепление	0
Usb-Совместимый	No

Вход

Частота Сети	50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение
Кол-Во Входных Соединений	1 Неразъемное 3-х проводной
Пределы Входного Напряжения	155...276 В
♦♦Х.Коэфф. Мощности При Полной Нагрузке	0,98

Выход

Максимальная Задаваемая Мощность (Вт)	4200 W
Гармонические Искажения	Менее 5 % при полной нагрузке
Выходная Частота	47–53 Гц для номинала в 50 Гц синхронизированная с электросетью 50 Гц +/- 0,1 % для номинала в 50 Гц не синхронизированная
Крест-Фактор	До 5:1
Тип ИБп	Топология двойное преобразование
Wave Type	Синусоидальный сигнал
Тип Байпаса	Внутренний байпас (автоматический и ручной)
Кпд	89 % (полная нагрузка)
Максимальная Задаваемая Мощность (Ва)	6000 VA

Соответствие

Сертификаты	C-Tick CE IRAM VDE
Стандарты	EN 50091-2 EN 60950

Параметры окружающей среды

Рабочая Температура Окружающей Среды	0...40 °C
--------------------------------------	-----------

Относительная Влажность	0...95 %
Высота Над Уровнем Моря	0...10000 ft
Температура Окружающей Среды При Хранении	-15...45 °C
Относительная Влажность Хранения	0...95 %
Высота Хранения	0,00...15240,00 m
Акустический Уровень	60 дБА
Тепловыделение В Режиме Работы От Сети	1181 %

Коммуникационные средства и средства админ

Свободные Слоты	1
Предварительно Установленные Платы Smartslot&Tra	Network management card 2 with environmental monitoring
Функция Аварийной Сигнализации	Многофункциональная LCD панель состояния и управления
Аварийное Отключение Питания (Еро)	Да

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	50,8 cm
Package 1 Width	58,4 cm
Package 1 Length	78,7 cm
Package 1 Weight	116,116 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., optional on-site warranties available, дополнительные абонементы на продление гарантии
----------	--

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также циклические продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)

Показатель состояния

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.