

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador reductor de APC 208 V/120 V 10 kVA



APTF10KT01

Descripción General

Tiempo De Entrega	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
-------------------	--

Principal

Main Input Voltage	208 V
Main Output Voltage	120 V 208 V 240 V
Output Connector Type	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1 Cable duro 4-hilos (2 fase+neutro+tierra) 1
Número De Unidad De Rack	4U
Equipo Suministrado	CD de documentación Panel integrado Guía de instalación Brackets para Rack-mount Manual de usuario

Físico

Color	Negro
Altura	17.5 cm
Anchura	43.2 cm
Profundidad	74.9 cm
Peso Del Producto	100 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Carriel

Entrada

Tensión De Entrada Aceptable	200...240 V
Max Line Current	60 A
Input Current Limits	60 A
Capacidad De Carga	10000 VA
Frecuencia Asignada De Empleo	45-65 Hz
Number Of Input Connectors	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)

Salida

Total Máximo De Corriente Extraída	60 A
------------------------------------	------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Salidas De Toma De Alimentación	4
Tipo De Protección	Interruptor automático
Eficacia	95 %
Number Of Power Socket Outlets	2 NEMA L5-20R 2 NEMA L14-30R

Conformidad

Certificaciones De Producto	C-Tick CE CSA GOST Registrado por UL VDE
-----------------------------	---

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40.6 cm
Paquete 1 Ancho	100 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	125 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)