

Termékadatlap

Műszaki adatok



Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V,
max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens
moduláris akkumulátoregységhez,
5x8 üzembe helyezéssel

GVSUPS40K0B4HS

Áttekintés

Bemutató	Rendkívül hatékony, könnyen beüzemelhető, 40kW-os, 400V-os, 3-fázisú UPS, amely kategóriájában vezető áramvédelmet és alacsony teljes tulajdonlási költséget biztosít peremhálózati, valamint kis és közepes adatközpontok számára, továbbá kereskedelmi és ipari alkalmazások létfontosságú infrastruktúráinak. Ez az UPS legfeljebb 4 darab nagy kapacitású, intelligens moduláris akkumulátoregységet tartalmaz, de akkumulátorok nélkül szállítjuk, így egyszerűen testre szabhatja az akkumulátor futási idejét. Tartalmazza az 5x8 üzembe helyezési szolgáltatást.
----------	--

Átfutási Idő	Általában két héten belül kiszállítják
--------------	--

Fő jellemzők

Main Input Voltage	400 V 3 fázis
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 fázis
Other Output Voltage	380 V 415 V
Névleges Teljesítmény W-Ben	40 kW
Névleges Teljesítmény Va-Ban	40 kVA
Akkumulátor Típusa	Más gyártótól származó belső akkumulátorok (nem tartozék) VRLA
Tartozékok	Porszűrő Installation manual Integrált hálózatkezelés Beüzemelési szolgáltatás EcoStruxure Ready

Akkumulátorok és üzemidő

Hatékonyság	View Efficiency Graph
Akkumulátor Feszültsége	480 V
A Feszültség Alacsony Elemtöltöttségnél	384 V
Maximális Elemfeszültség Az Élettartam Végén	109 A
Battery Power In Vah	0 VAh runtime
Meghosszabbítható Futásidő	0

Általános

Redundant	No
-----------	----

Fizikai

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Fehér
Magasság	148,5 cm
Szélesség	52,1 cm
Mélység	84,7 cm
Nettó Súly	200 kg
Usb Compatible	No

Bemenet

Hálózati Frekvencia	40 – 70 Hz
Bemeneti Feszültség Koriátok	340...460 V 400 V
Maximális Bemeneti Áramerősség	72 A
Maximális Rövidzárlati Terhelés (Icw)	65 kA
Teljes Bemeneti Harmonikusztorzítás	Kevesebb mint 3% teljes terhelés esetén
Load Power Factor	0,7 kapacitívól 0,7 induktívig csökkenés nélkül
Input Power Factor At Full Load	0,99

Kimenet

Max. Konfigurálható Teljesítmény (Wattban)	40 kW
Harmonikus Torzítás	Kevesebb, mint 3%
Kimeneti Frekvencia (Fő Áramkörre Szinkronizálva)	50 Hz fő áramkörre szinkronizálva 60 Hz fő áramkörre szinkronizálva
Crest Factor	2,5
Wave Type	Színusz hullám
Kimeneti Feszültségtűrés	+/- 5% after 2ms +/-1% after 50ms
Kimenő Feszültség Önt	< 1% linear load and < 3% non-linear load
Túlterheléses Üzem	10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on
Bypass Type	Beépített statikus áthidalás
Maximum Configurable Power In Va	40 kVA

Megfelelőség

Szabványok	IEC 62041 IEC 62040-2 OSHDP
------------	-----------------------------------

Környezetvédelem

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	0...40 °C
Relatív Páratartalom	0...95 % nem kondenzálódó
Működési Magasság	0...3300 ft
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-15...40 °C
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	10...80 % nem kondenzálódó
Tárolási Magasság	0,00...3048,00 m
Hangszint	61 dBA

Hőelvezetés	4658 Btu/óra
Ip Védettségi Szint	IP20

Kommunikáció és menedzsment

Riasztási Funkció	LCD érintőképernyő felhasználói interfész
-------------------	---

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	168 cm
1. Csomag Szélessége	99 cm
1.Csomag Hossza	64 cm
1. Csomag Súlya	200 kg

Garancia

Garancia	1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal
----------	--

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO₂-kibocsátását.

[Részletek a Green Premium programról >](#)



Energiahatékony Take-back Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Energiahatékony Termék

 Take-Back Program Available

Jólléti teljesítmény

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ