

Технические характеристики продукта

Спецификации



Стоечный блок распределения воздуха, высотой 2U, 208/230 В, 50/60 Гц

ACF002

Обзор

Презентация

Блок распределения воздуха в серверной стойке представляет собой оснащенный вентилятором блок высотой 2U, соединенный с фальшполом и предназначенный для подачи воздуха непосредственно в серверную стойку. Такое решение исключает смешивание охлажденного воздуха с теплым воздухом помещения до его поступления в оборудование. В результате сводится к минимуму разница температур в верхней и нижней частях серверной стойки, а также предотвращается возврат горячего воздуха к всасывающим отверстиям стойки. Данное устройство рекомендуется для серверных стоек с тепловой нагрузкой более 1,5 кВт. Оно может поддерживать расход воздуха, достаточный для охлаждения тепловых нагрузок мощностью до 3,5 кВт. Кроме того, блок идеально подходит для серверных стоек, установленных на фальшполу с недостаточным распределением воздуха в пространстве под фальшполом.

Срок Поставки

Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное Напряжение

208 В
230 В

Input Connection Type

IEC 60320 C13
IEC 60320 C14

Количество Unit

2U

Количество Кабелей

2

Поставляемое Оборудование

Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки
Руководство по эксплуатации

Общие

Воздушный Поток

198,22 л/с

Физические параметры

Цвет

Черный

Высота

8,9 см

Ширина

42,2 см

Глубина

73,7 см

Вес Нетто

18,64 kg

Тип Крепежа

Нижний

Исполнение Монтажа

Стоечный

Вход

Входная Мощность

230 W

Частота Сети	50/60 Гц
--------------	----------

Соответствие

Сертификаты	CE внесенный в список UL
-------------	-----------------------------

Параметры окружающей среды

Акустический Уровень	70 дБА
----------------------	--------

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	25,4 cm
------------------	---------

Package 1 Width	83,8 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	83,8 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	26,82 kg
------------------	----------

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также циклические продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)

Директива **Ec Rohs**

Не применимо, вне сферы действия EC RoHS
