

Технические характеристики продукта

Спецификации



БРП InfraStruxure 80 кВт 400 В / 400 В бестрансформаторный с ручным байпасом

PDRPPH2000-M

! Снято с производства

! Снято с производства: 31 дек. 2012 г.

! Дата окончания обслуживания: 23 сент. 2021 г.

Обзор

Срок Поставки Обычно поставляется в течение 3 недель

Основные характеристики

Основное Входное Напряжение	400 В 3 фазы
Основное Выходное Напряжение	230 В 400 В3 фазы
Количество Кабелей	1
Поставляемое Оборудование	Руководство по установке Руководство по эксплуатации

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	215,9 см
Ширина	73,7 см
Глубина	91,4 см
Вес Нетто	584,09 kg
Место Монтажа	Передний
Тип Крепежа	No preference
Исполнение Монтажа	Нестоечный

Вход

Частота Сети	50 Гц +/- 3 Гц
Ограничения Входного Тока	173 А
Нагрузочная Способность	80000 VA

Соответствие

Сертификаты	CE VDE
-------------	-----------

Параметры окружающей среды

Рабочая Температура Окружающей Среды	0...40 °C
Относительная Влажность	0...95 %

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Высота Над Уровнем Моря	0...10000 ft
Температура Окружающей Среды При Хранении	-15...45 °C
Относительная Влажность Хранения	0...95 %
Высота Хранения	0,00...9144,00 m

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	226,1 cm
Package 1 Width	91,4 cm
Package 1 Length	121,9 cm
Package 1 Weight	628,23 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	На ремонт либо замену сроком на 5 год
----------	---------------------------------------