

Технические характеристики продукта

Спецификации



"Источник бесперебойного питания 6000VA RM 230V"

SRT6KRMXLI

! Снято с производства: 7 сент. 2023 г.

! Дата окончания обслуживания: 31 дек. 2023 г.

! Снято с производства

Обзор

Презентация	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Срок Поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное Напряжение	230 В
Другое Входное Напряжение	220 В 240 В
Основное Выходное Напряжение	230 В
Другое Выходное Напряжение	220 В 240 В
Номинальная Мощность [Вт]	6000 W
Номинальная Мощность	6000 VA
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Тип Выходного Соединения	Неразъемное трехпроводное (H N + E) 1
Количество Unit	4U
Оборудование В Комплекте	Компакт-диск с программным обеспечением Руководство по установке Крепеж для установки в стойку Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки Направляющие для монтажа в аппаратные стойки Датчик температуры USB кабель Гарантийная карта Плата управления Web/SNMP

Батареи и продолжительность автономной раб

Время Работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Тип Батареи	Свинцово-кислотная батарея
Предварительно Установленные Батареи	0
Типовое Время Перезарядки	1,5 h
Количество Картриджей Rbc™	1
Напряжение Батареи	192 В
Мощность Зарядного Устройства (Вт)	597 W номинальный

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Срок Службы Батареи	3...5 year(s)
Запасная Батарея	APCRBC140 
Возможность Увеличения Времени Автономии	1

Общие

Тип ИБп	Топология двойное преобразование
Продуктовая Подкатегория Web	High density
Количество Незанятых Силовыми Модулями Сло	0
Количество Занятых Силовыми Модулями Сло	0
Запасной	No

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	17,4 cm
Ширина	43,2 cm
Глубина	71,94 cm
Вес Нетто	60 kg
Место Монтажа	Передний
Тип Крепежа	Нижний
Исполнение Монтажа	Стойечный
Двухопорное Крепление	0
Usb-Совместимый	Yes
Положение Монтажа	Горизонтальный

Вход

Частота Сети	40–70 Гц автоопределение
Кол-Во Входных Соединений	1 Неразъемное трехпроводное (1P + N + E)
Пределы Входного Напряжения	100...275 В регулируемый (для половинной нагрузки)

Выход

Максимальная Задаваемая Мощность (Ва)	6000 VA
Максимальная Задаваемая Мощность (Вт)	6000 W
Выходная Частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью
Wave Type	Синусоидальный сигнал
Гармонические Искажения	Менее 2%
Крест-Фактор	3:1
Тип Байпаса	Внутренний байпас (автоматический и ручной)

Соответствие

Сертификаты	CE EAC IRAM RCM VDE
Маркировка	Знак CE
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Параметры окружающей среды

Рабочая Температура Окружающей Среды	0...40 °C
Относительная Влажность	0...95 % без образования конденсата
Высота Над Уровнем Моря	0...10000 ft
Температура Окружающей Среды При Хранении	-15...45 °C
Относительная Влажность Хранения	0...95 % без образования конденсата
Высота Хранения	0,00...15240,00 m
Акустический Уровень	55 дБА
Тепловыделение В Режиме Работы От Сети	1300 %
Степень Защиты Ip	IP20

Коммуникационные средства и средства админ

Свободные Слоты	1
Предварительно Установленные Платы Smartslot&Tra	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Аварийное Отключение Питания (Epo)	Да

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг По Уровню Поглощаемой Энергии Вспл	480 J
--	-------

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	37 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	96 cm
Package 1 Weight	67 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года
----------	--

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)



Энергоэффективность Take-back Прозрачность RoHS/REACH

Производительность ресурсов

 Энергоэффективный Продукт

 Take-Back Program Available

Показатель состояния

 Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs [Да](#)

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы