

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS X de APC,
3000 VA, para rack o torre, con
pantalla LCD, 100-127 V

SMX3000LV

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

Main Input Voltage	120 V
Other Input Voltage	100 V 110 V 127 V
Main Output Voltage	120 V
Other Output Voltage	100 V 110 V 127 V
Potencia Nominal En W	2700 W
Potencia Nominal En Va	2880 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Input Connection Type	NEMA L5-30P
Output Connection Type	6 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
Número De Unidad De Rack	4U
Longitud De Cable	2.44 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo
Equipo Suministrado	DC con software CD de documentación Guía de instalación Piezas para montaje en rack Brackets para Rack-mount Rieles de apoyo para Rack-mount Pies desmontables Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Cable USB

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Duración Prolongable	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 h
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Vida De La Batería	3...5 año(s)
Batería De Repuesto	APCRBC143 
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	245 W nominal

General

Number Of Power Module	2400
Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Extended run
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Altura	43.2 cm
Anchura	17.8 cm
Profundidad	48.3 cm
Peso Del Producto	38.64 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Two Post Mountable	1
Usb Compatible	Yes

Entrada

Barras De Separación	70...153 V
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))

Salida

Distorsión Armónica	Menos que 5%
Maximum Configurable Power In Va	2880 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	2700 W
Tiempo De Transferencia	2-4 ms Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms
Topología	Línea interactiva
Wave Type	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones De Producto	BSMI CSA NOM TÜV VCCI clase A
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$150.000

Ambiental

Nivel Acústico	55 dBA
Disipación De Calor	276 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Panel De Control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí
Ranuras Libres	1
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	540 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33 cm
Paquete 1 Ancho	63.3 cm
Paquete 1 Longitud	58.6 cm
Paquete 1 Peso	47.73 kg
Pilas De Unidad De Tarimas	2
Pilas De Tarimas	4

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiente en términos energéticos Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

 Producto Eficiente En Materia Energética

 Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Compatible con las excepciones](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)