

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS BE850M2 de APC, 850 VA, 120 V, 2 puertos USB para carga

BE850M2

! Descatalogado el: 1 jun 2021

! Fuera de servicio el: 12 nov 2022

! Descontinuado

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potencia Nominal En W	450 W
Potencia Nominal En Va	850 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output Connection Type	6 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud De Cable	1.52 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo
Equipo Suministrado	manual de usuario Cable USB

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 h
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	13 W nominal
Battery Power In Vah	102 VAh lector de tarjetas 104 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida De La Batería	2...5 año(s)
Batería De Repuesto	RBC17

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Battery Graph Comments	Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
------------------------	--

Duración Prolongable	0
----------------------	---

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Altura	13.9 cm
Anchura	32.7 cm
Profundidad	10.5 cm
Peso Del Producto	4.1 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))
Barras De Separación	92...139 V

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	450 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	De reserva
Wave Type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Maximum Configurable Power In Va	850 VA
Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones De Producto	Cargador de baterías para California (CEC) cTUVus
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$75.000

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación

Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	10...90 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel Acústico	45 dBA

Comunicaciones y manejo

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Panel De Control	Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo y falla del cableado del edificio

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	354 J
---	-------

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19.6 cm
Paquete 1 Ancho	16.8 cm
Paquete 1 Longitud	41.6 cm
Paquete 1 Peso	4.4 kg
Sccl4	10731304325267
Pilas De Unidad De Tarimas	16
Pilas De Tarimas	5

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiente en términos energéticos Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)