

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema ATS para rack, 208 V, 12 A, entrada C14, 12 salidas C13



AP4433

Discontinuado el: 9 jun. 2023

Discontinuado

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	208 V
Main Output Voltage	208 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Número De Unidad De Rack	1U
Equipo Suministrado	Piezas para montaje Brackets para Rack-mount Cable serial para configuración

Físico

Color	Negro
Altura	4.4 cm
Ancho	43.2 cm
Profundidad	23.6 cm
Peso Del Producto	3.74 kg
Ubicación De Montaje	Frontal Posterior
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	Montado en rack

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz
Corriente Máxima De Línea	12 A
Límites De Corriente De Entrada	12 A
Capacidad De Carga	3300 VA

Salida

Consumo Máximo De Corriente	12 A
Número De Enchufes De Energía	12 IEC 60320 C13
Tipo De Protección	Sin dedos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conformidad

Normas	EN 55022 clase A FCC Part 15 clase A
--------	---

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11.4 cm
Paquete 1 Ancho	35.6 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	5.51 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Plomo



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

[Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)