


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 20 kVA, 400 V para baterías externas

E3SUPS20KH

Descripción General

Presentación	Sistema UPS trifásico de alta eficiencia que ofrece características avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico robusto, y facilita así la continuidad de los negocios en el centro de datos o sala de comandos eléctricos. Es un sistema UPS de 20 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, mantener y reparar, ideal para empresas pequeñas y medianas. Incluye filtro de polvo y paneles recubiertos para entornos hostiles. Esta unidad UPS se provee sin baterías, para que pueda personalizar la solución de baterías con facilidad.
--------------	--

Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas
-------------------	---

Principal

Voltaje De Entrada Principal	400 V 3 fases
Otro Voltaje De Entrada	380 V 415 V
Voltaje De Salida Principal	400 V3 fases
Otro Voltaje De Salida	380 V 415 V
Potencia Nominal En W	20 kW
Potencia Nominal En Va	20 kVA
Equipo Suministrado	Filtro de polvo Guía de instalación

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Sistema de baterías externo
Corriente De Cortocircuito Máximo	10 kA
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0

Físico

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	77 cm
Ancho	25 cm
Profundidad	80 cm
Peso Del Producto	58 kg
Usb Compatible	Yes

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entrada

Corriente Máxima De Entrada	37 A
Factor De Potencia De Carga	0,9 en adelante a 0,9 en retardo
Factor De Potencia De Entrada A Plena Carga	0.99
Barras De Separación	304...477 V
Frecuencia Asignada De Empleo	45...65 Hz

Salida

Máxima Potencia Configurable En Va	20 kVA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	20 kW
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión Armónica	Less than 3 % (*)
Distorsión Armónica Total En Tensión De Salida	< 3% linear load
Funcionamiento Con Sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Topología	Doble conversión en línea
Tipo De Derivación	Desvío de mantenimiento incorporado
Crest Factor (*)	3:1

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE EAC RCM
-----------------------------	------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3281 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0.00...14999.82 m
Nivel Acústico	60 dBA
Disipación Térmica En Línea	900 W
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	101.5 cm
Paquete 1 Ancho	98.2 cm
Paquete 1 Longitud	40 cm
Paquete 1 Peso	75 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil