

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS, Línea Interactiva, 2200VA, Torre, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 salidas, SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200I

## Descripción General

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tiempo De Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|-------------------|---------------------------------------|

## Principal

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje De Entrada Principal | 230 V                                                                          |
| Otro Voltaje De Entrada      | 220 V<br>240 V                                                                 |
| Voltaje De Salida Principal  | 230 V                                                                          |
| Potencia Nominal En W        | 1980 W                                                                         |
| Potencia Nominal En Va       | 2200 VA                                                                        |
| Tipo De Conexión De Entrada  | IEC 320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P<br>BS1363A británico                     |
| Tipo De Conexión De Salida   | 8 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers<br>1 IEC 320 C19                                |
| Número De Unidad De Rack     | 0U                                                                             |
| Número De Cables             | 1                                                                              |
| Tipo De Batería              | Batería de plomo y ácido                                                       |
| Equipo Suministrado          | Cable USB<br>CD de documentación<br>Cable RS-232 de señalización Smart del UPS |

## Baterías y autonomía

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tiempo De Ejecución                          | <a href="#">View Runtime Graph</a>                               |
| Eficiencia                                   | <a href="#">View Efficiency Graph</a>                            |
| Información Adicional                        | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
| Duración Prolongable                         | 0                                                                |
| Baterías Pre-Instaladas                      | 0                                                                |
| Ranuras Libres Para Baterías                 | 0                                                                |
| Tiempo Típico De Recarga                     | 3 H                                                              |
| Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio | 1                                                                |
| Vida De La Batería                           | 3...5 yr                                                         |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batería De Repuesto                      | <a href="#">RBC55</a>  |
| Potencia De Carga De La Batería (Vatios) | 260 W nominal                                                                                           |

## General

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia | 0  |
| Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia       | 0  |
| Redundante                                     | No |

## Físico

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Color                  | Negro                      |
| Altura                 | 43.5 cm                    |
| Ancho                  | 19.7 cm                    |
| Profundidad            | 54.4 cm                    |
| Peso Del Producto      | 48.8 kg                    |
| Ubicación De Montaje   | Frontal                    |
| Preferencia De Montaje | No preference              |
| Tipo De Montaje        | No se puede montar en rack |
| Dos Postes Montables   | 0                          |
| Usb Compatible         | Yes                        |

## Entrada

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Barras De Separación          | 151...302 V ajustable<br>160...286 V |
| Frecuencia Asignada De Empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing (**)  |

## Salida

|                                                               |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distorsión Armónica                                           | Less than 5 % at full load (**)                                                                                                                |
| Máxima Potencia Configurable En Va                            | 2200 VA                                                                                                                                        |
| Máxima Potencia Configurable (Vatios)                         | 1980 W                                                                                                                                         |
| Tiempo De Transferencia                                       | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms                                                                                                         |
| Topología                                                     | Línea interactiva                                                                                                                              |
| Wave Type                                                     | Onda senoidal                                                                                                                                  |
| Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal) | 47...53 Hz para 50Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal<br>57...63 Hz para 60Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal |

## Conformidad

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto | CE<br>EAC<br>RCM<br>VDE                                                            |
| Normas                      | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Ambiental

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Nivel Acústico                         | 45 DBA            |
| Disipación Térmica En Línea            | 275 Btu/h         |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 pies    |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C         |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...45 °C       |
| Altitud De Almacenamiento              | 0.00...15240.00 m |
| Grado De Protección Ip                 | IP20              |
| Humedad Relativa                       | 0...95 %          |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 %          |

## Comunicaciones y manejo

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Función De Alarma               | Estatus multifuncional lcd y consola con control                            |
| Interruptor De Emergencia (Epo) | Sí                                                                          |
| Ranuras Libres                  | 1                                                                           |
| Alarm                           | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |

## Protección sobretensiones transitorias y filtrado

|                                                 |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules) | 365 J                                                                                                                                 |
| Filtrado                                        | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |

## Unidades de embalaje

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE          |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1            |
| Paquete 1 Altura                   | 69.900 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 76.200 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 38.100 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 61.900 kg    |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P12          |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 3            |
| Paquete 2 Altura                   | 83.000 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 80.000 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 120.000 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 394.800 kg   |
| Sccl4                              | 731304274025 |

## Garantía contractual

|                     |                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética   Take-back   Transparencia   RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs   [Sí](#)

Certificaciones y estándares

|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach       | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue      | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Comunicación Ambiental | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                   | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |