

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC 10 kVA/10 kW montaje en rack 6U 208 V 6 salidas NEMA L6-30R tarjeta de red + SmartSlot autonomía extendida con rieles

SRT10KRMXLT30

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	208 V
Other Input Voltage	240 V
Main Output Voltage	208 V
Other Output Voltage	240 V
Potencia Nominal En W	10000 W
Potencia Nominal En Va	10000 VA
Output Connection Type	6 NEMA L6-30R
Output Connector Type	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
Número De Unidad De Rack	6U
Equipo Suministrado	DC con software CD de documentación Guía de instalación Piezas para montaje en rack Brackets para Rack-mount Rieles de apoyo para Rack-mount Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo
Baterías Pre-Instaladas	0
Tiempo Típico De Recarga	1.5 h
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	2
Voltaje De Batería	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	1191 W nominal
Vida De La Batería	3...5 año(s)
Batería De Repuesto	APCRBC140

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Duración Prolongable	1
----------------------	---

General

Topología	Doble conversión en línea
Product Web Sub-Family	High density
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Altura	26.3 cm
Anchura	43.2 cm
Profundidad	71.5 cm
Peso Del Producto	111.58 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	40-70 Hz auto-sensing ((*))
Number Of Input Connectors	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)
Barras De Separación	100...275 V ajustable (media carga)

Salida

Maximum Configurable Power In Va	10000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	10000 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Wave Type	Onda senoidal
Distorsión Armónica	Menos que 2%
Crest Factor ((*))	3:1
Bypass Type	Desviación interna (automática y manual)

Conformidad

Certificaciones De Producto	ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) FCC parte 15 clase A NOM UL 1778
-----------------------------	--

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
--	-----------

Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel Acústico	55 dBA
Disipación De Calor	2490 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Ranuras Libres	1
Placas Smartslot™ Pre-Instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interrupitor De Emergencia (Epo)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	480 J
---	-------

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	68.1 cm
Paquete 1 Ancho	100 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	132.08 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiente en términos energéticos Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones de entorno

✓

Energy Star®

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)