

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS en línea de APC, 1500 VA, torre, 120 V, 6 salidas NEMA 5-15R, SmartSlot, autonomía extendida, kit de rieles excluido

SRT1500XLA

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Main Output Voltage	120 V
Potencia Nominal En W	1350 W
Potencia Nominal En Va	1500 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output Connection Type	6 NEMA 5-15R
Longitud De Cable	1.83 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	DC con software cable de comunicación CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo
Baterías Pre-Instaladas	1
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 h
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Voltaje De Batería	48V
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	91 W nominal
Vida De La Batería	3...5 año(s)
Batería De Repuesto	APCRBC155
Duración Prolongable	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

General

Topología	Doble conversión en línea
Product Web Sub-Family	High density
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Altura	43.2 cm
Anchura	8.5 cm
Profundidad	50.8 cm
Peso Del Producto	22 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Carril
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes
Posición De Montaje	Vertical

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	40-70 Hz auto-sensing ((*))
Barras De Separación	108...150 V 50...150 V 40% de carga

Salida

Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	1350 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Wave Type	Onda senoidal
Distorsión Armónica	Menos que 2%
Crest Factor ((*))	3:1
Bypass Type	Desviación incorporada

Conformidad

Certificaciones De Producto	ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
-----------------------------	----------------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...50 °C

Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel Acústico	50 dBA
Disipación De Calor	463 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Ranuras Libres	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	432 J
---	-------

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24.5 cm
Paquete 1 Ancho	69.0 cm
Paquete 1 Longitud	59.5 cm
Paquete 1 Peso	32.58 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiente en términos energéticos Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones de entorno

✓

Energy Star®

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)