

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack con conmutación, 2 U, 30 A, 208 V, (16) C13

AP7911B

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo De Pdu	Switched
Cord Length	3.66 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	CD de documentación Guía de instalación Brackets para Rack-mount

Complementario

Tensión De Entrada Principal	200 V 208 V 230 V
Altura	8.9 cm
Ancho	44.4 cm
Tensión De Salida Principal	208 V
Profundidad	25.4 cm
Peso Del Producto	6.32 kg
Ubicación De Montaje	Frontal Posterior
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA L6-30P
Tipo De Montaje	Montado en rack
Rack Units	2U
Posición De Montaje	Horizontal
[In] Corriente Nominal	24 A
Tensión De Entrada Aceptable	200...240 V
Límites De Corriente De Entrada	30 A
Capacidad De Carga	4992 VA
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	16 IEC 60320 C13

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Certificaciones De Producto	En la lista de cUL CSA Industria Canadá PSE Registrado por UL
Normas	FCC Part 15 clase A ICES-003 UL 60950
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...45 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14.6 cm
Paquete 1 Ancho	51.4 cm
Paquete 1 Longitud	51.4 cm
Paquete 1 Peso	8.36 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)