

Folha de dados do produto

Especificações



ATS em Bastidor, 200/208V, 20A, entrada L6-20, saídas (8) C13 (1) C19

AP4430

! Descontinuado a partir de: 09/06/2023

! Descontinuado

Visão geral

Prazo De Entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Main Input Voltage	200 V 208 V
Main Output Voltage	200 V 208 V
Input Connection Type	NEMA L6-20P
Número De Unidade De Bastidor	1U
Comprimento Do Cabo	2,44 m
Número De Cabos	2
Equipamento Fornecido	Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração RS-232

Físico

Altura	4,4 cm
Largura	43,2 cm
Profundidade	23,6 cm
Peso Líquido	4,83 kg
Local De Montagem	Frontal Posterior
Mounting Preference	No preference
Modo De Montagem	Montado em bastidor

Entrada

Frequência Da Rede	50/60 Hz
[In] Corrente Nominal	16 A
Max Line Current	20 A
Input Current Limits	20 A
Load Capacity	3300 VA

Saída

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Corrente Máxima Total De Saída Por Fase	20 A
Number Of Power Socket Outlets	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Tipo De Protecção	Without circuit breaker

Conformidade

Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A
--------	---

Ambiental

Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-5...45 °C
Humidade Relativa	5...95 %
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade Relativa	5...95 %
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,4 cm
Package 1 Width	35,6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	6,6 kg

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Sustentabilidade

A **etiqueta Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

Saiba mais sobre o Green Premium >







Take-back

Transparência

RoHS/REACH

Desempenho de recursos



Take-Back Program Available

Desempenho de bem-estar



Sem Chumbo



Sem Mercúrio



Informações Das Isenções Rohs

Sim

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil