

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS C de APC,
1000 VA, pantalla LCD, 120 V, con
SmartConnect

SMC1000C

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
-------------------	---

Principal

Voltaje De Entrada Principal	120 V
Otro Voltaje De Entrada	110 V 125 V
Voltaje De Salida Principal	120 V
Otro Voltaje De Salida	110 V 125 V
Potencia Nominal En W	600 W
Potencia Nominal En Va	1000 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA 5-15P
Tipo De Conexión De Salida	8 NEMA 5-15R
Longitud De Cable	1.83 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	Cable USB

Complementario

Paquete De Software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
---------------------	---

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Duración Prolongable	0
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC142

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	72 W nominal
--	--------------

General

Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Subfamilia Web De Productos	Cloud-enabled monitoring
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	21.9 cm
Ancho	17.1 cm
Profundidad	43.9 cm
Peso Del Producto	17 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Barras De Separación	85...136 V ajustable 93...130 V
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Distorsión Armónica	Menos que 5%
Máxima Potencia Configurable En Va	1000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	600 W
Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Wave Type	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones De Producto	cULus Energy Star V2.0 (EE. UU.)
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$150.000

Ambiental

Nivel Acústico	41 dBA
Disipación Térmica En Línea	175 Btu/h

Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Ranuras Libres	0
Soporte Smartconnect	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	680 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33 cm
Paquete 1 Ancho	59 cm
Paquete 1 Longitud	33 cm
Paquete 1 Peso	19.57 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones ambientales

✓

Energy Star®

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)