

# Folha de dados do produto

Especificações



## Medidor de Corrente Em Linha, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G

AP7152

⚠ Descontinuado a partir de: 14/06/2022

⚠ Descontinuado

### Visão geral

|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apresentação     | O medidor de corrente em linha APC monitoriza a corrente fornecida aos dispositivos no centro de dados, incluindo as PDU básicas em bastidor existente e o equipamento isolado. |
| Prazo De Entrega | Normalmente em stock                                                                                                                                                            |

### Principal

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cor                   | Preto                                                                                           |
| Cord Length           | 0,91 m                                                                                          |
| Número De Cabos       | 1                                                                                               |
| Equipamento Fornecido | CD de Documentação<br>Dispositivos de disjunção de montagem rack<br>Cabo de configuração RS-232 |

### Complementar

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Input Voltage                            | 200 V<br>208 V<br>230 V |
| Altura                                   | 4,4 cm                  |
| Largura                                  | 17,8 cm                 |
| Output Voltage                           | 230 V                   |
| Profundidade                             | 14 cm                   |
| Peso Líquido                             | 1,84 kg                 |
| Local De Montagem                        | Parte superior          |
| Mounting Preference                      | No preference           |
| Input Plug Type                          | IEC 60309 16 A 2P + E   |
| Modo De Montagem                         | Montado em bastidor     |
| Rack Units                               | 0U                      |
| Posição De Montagem                      | Vertical                |
| Acceptable Input Voltage                 | 220...250 V             |
| Max Line Current                         | 16 A                    |
| Input Current Limits                     | 16 A                    |
| Load Capacity                            | 3680 VA                 |
| Número De Tomadas De Corrente De Energia | 1                       |

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Frequência Da Rede      | 50/60 Hz                |
| Total Number Of Outlets | 1 IEC 60309 16 A 2P + E |

## Ambiente

|                                               |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificações De Produtos                     | AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A<br>C-Tick<br>CE<br>GOST<br>VDE                                     |
| Normas                                        | EN 55022, classe A<br>EN 55024<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3 |
| Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação      | -5...45 °C                                                                                       |
| Humidade Relativa                             | 5...95 %                                                                                         |
| Altitude De Funcionamento                     | 0...10000 ft                                                                                     |
| Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento | -25...65 °C                                                                                      |
| Armazenamento Humidade Relativa               | 5...95 %                                                                                         |
| Altitude De Armazenamento                     | 0,00...15240,00 m                                                                                |

## Unidades de Embalagem

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 24,6 cm  |
| Package 1 Width              | 33 cm    |
| Package 1 Length             | 18,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 2,475 kg |

## Garantia contratual

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

## Sustentabilidade

A **etiqueta Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

Saiba mais sobre o Green Premium >



Eficiência energética   Take-back   Transparência

## Desempenho de recursos



Produto Eficiente Em Termos Energéticos



Take-Back Program Available

## Desempenho de bem-estar



Sem Mercúrio



Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de excepção

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Perfil De Circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)