

# Folha de dados do produto

Especificações



## APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets

BX750MI

### Visão geral

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Prazo De Entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

### Principal

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Main Input Voltage     | 230 V                   |
| Potência Nominal Em W  | 410 W                   |
| Potência Nominal Em Va | 750 VA                  |
| Input Connection Type  | IEC 60320 C13           |
| Output Connection Type | 4 IEC 60320 C13         |
| Comprimento Do Cabo    | 1,22 m                  |
| Número De Cabos        | 1                       |
| Tipo De Bateria        | Bateria de chumbo-ácido |

### Pilhas e tempo de funcionamento

|                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo De Funcionamento     | <a href="#">View Runtime Graph</a>                                                                                                                                                                                       |
| Eficiência                 | <a href="#">View Efficiency Graph</a>                                                                                                                                                                                    |
| Baterias Pré-Instaladas    | 0                                                                                                                                                                                                                        |
| Ranhuras Da Bateria Vazias | 0                                                                                                                                                                                                                        |
| Tempo Normal De Recarga    | 8 h                                                                                                                                                                                                                      |
| Battery Voltage            | 12 V                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacidade Da Bateria      | 7,0 Ah                                                                                                                                                                                                                   |
| Duração Da Bateria         | 3...5 ano(s)                                                                                                                                                                                                             |
| Bateria De Substituição    | <a href="#">RBC17</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Battery Graph Comments     | Adequação da curva aos dados de tempo de funcionamento medidos. Todas as medidas tomadas com baterias novas, completamente carregadas, em condições ambientais típicas sem consumo eléctrico e saída de carga resistiva. |
| Extendable Run Time        | 0                                                                                                                                                                                                                        |

### Geral

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Equipamento Fornecido               | manual do utilizador |
| Number Of Power Module Free Slots   | 0                    |
| Number Of Power Module Filled Slots | 0                    |
| Redundant                           | No                   |

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

## Físico

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cor                 | Preto              |
| Altura              | 16 cm              |
| Largura             | 12 cm              |
| Profundidade        | 35,5 cm            |
| Peso Líquido        | 5,4 kg             |
| Mounting Preference | No preference      |
| Modo De Montagem    | Not rack-mountable |
| Two Post Mountable  | 0                  |
| Usb Compatible      | No                 |

## Entrada

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Frequência Da Rede              | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
| Plug Standard                   | C14                            |
| Limites Da Tensão De Entrada    | 140...300 V                    |
| Input Power Factor At Full Load | 0,63                           |

## Saída

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Potência Máxima Configurável (Watts)                  | 410 W                                     |
| Frequência De Saída <Br /> ( Sincronizada Com A Rede) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada com a rede |
| Topologia                                             | Linha Interactiva                         |
| Wave Type                                             | Onda pseudo-sinusoidal                    |
| Full Load Runtime                                     | 00:01:00 390 W                            |
| Half Load Runtime                                     | 00:08:30 195 W                            |
| Maximum Configurable Power In Va                      | 750 VA                                    |
| Duração Da Transferência                              | Normal 6ms : máximo de 10ms               |

## Conformidade

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificações De Produtos          | CE<br>CB<br>EAC                                                                    |
| Normas                             | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Normas De Protecção Do Equipamento | Vida útil : 50000 Euros                                                            |

## Ambiental

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação      | 0...40 °C                |
| Humidade Relativa                             | 0...95 % não-condensação |
| Altitude De Funcionamento                     | 0...3000 m               |
| Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento | -15...40 °C              |
| Armazenamento Humidade Relativa               | 0...95 % não-condensação |
| Altitude De Armazenamento                     | 0...3000 m               |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Nível Acústico      | 40 dBA |
| Grau De Proteção Ip | IP20   |

## Comunicações e Gestão

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Função De Alarme | Display led de estado com on line : em bateria |
|------------------|------------------------------------------------|

## Protecção contra sobretensões e filtragem

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Absorção De Energia (Joules) | 273 J |
|------------------------------|-------|

## Unidades de Embalagem

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE            |
| Number Of Units In Package 1 | 1              |
| Package 1 Height             | 25 cm          |
| Package 1 Width              | 43 cm          |
| Package 1 Length             | 19,7 cm        |
| Package 1 Weight             | 5,9 kg         |
| Scc14                        | 10731304410796 |

## Garantia contratual

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

Sustentabilidade



A **etiqueta Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

Saiba mais sobre o Green Premium >



Transparência   RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

|   |                               |     |
|---|-------------------------------|-----|
| ✓ | Reach Sem Svhc                |     |
| ✓ | Sem Metais Pesados Tóxicos    |     |
| ✓ | Sem Mercúrio                  |     |
| ✓ | Informações Das Isenções Rohs | Sim |

## Certificações e padrões

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach       | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                 |
| Diretiva Rohs Da Ue     | Conforme<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                |
| Regulamento Rohs China  | <a href="#">Declaração RoHS China</a><br>Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China) |
| Divulgação Ambiental    | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidade | <a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>                                                              |