


Produktdatablad

Specifikationer



APC Back-UPS 550VA, AVR IEC-utgång

E-nummer:
5256979 BX500CI

! Utgått den: 30 sep. 2023

! Service avslutas den: 31 dec. 2023

! Begränsad försäljning för serviceändamål

Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Märkeffekt I W	300 W
Märkeffekt I Va	500 VA
Typ Av Produkt Eller Komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C13
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers
Kabellängd	1,83 m
Antal Kablar	1

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Installerade Batterier	0
Lediga Batterislitsar	0
Antal Utbytesbatterier	1
Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	6,4 Ah
Batteriladdningsström (Watt)	4700 W rated
Förlängd Reservtid	0
Ersättningsbatteri	APCRBC114

Allmänt

Erhållen Utrustning	användarmanual
Product Web Sub-Family	Entry level
Antal Fria Slots Med Kraftmodul	0
Antal Fyllda Spår Med Kraftmodul	0
Överflödig	No

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	18,5 cm
Bredd	11,5 cm
Djup	21,3 cm
Produktens Vikt	5,2 kg
Montagefästen	Skrivbordet
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar
Två Stolpar Montering	0
Usb-Kompatibel	No

Ingång

Nätfrekvens	45...65 Hz
Ingångsspänningsgräns	160...280 V
Maximal Strömstyrka In	2 A
Brytförmåga	7 A

Utgång

Maximal Konfigurerbar Effekt (Watt)	300 W
Utgångsfrekvens (Nätsynkroniserad)	50 Hz nätsynkroniserad 50 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt osynkroniserad
Ups Typ	Linjeinteraktiv
Wave Type	Stegformad approximation av en sinusvåg
Maximal Konfigurerbar Effekt I Va	500 VA
Överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 %
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-15...45 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	45 dBA

Kommunikation och hantering

Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	273 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	25,7 cm
Förpackning 1 Bredd	29,1 cm
Förpackning 1 Djup	19 cm
Förpackning 1 Vikt	5,68 kg
Scc14	60731304307367

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.

[Läs mer om Green Premium >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

- ☒ Energieffektiv Produkt
- ☒ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

- ☒ Kvicksilverfri
- ☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut